

Sprostvārsts HB-1/4-QS-6

Daļas numurs: 153451

FESTO

Caurplūde no QS spraudņa savienotāja uz ārējo vītņi.
Šis tips ir derīgs vakuūmam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Sprosta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-6
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	R1/4
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	294 l/min
Darbošanās spiediens	-1 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Niķelēts misiņš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Min. diferenciālais spiediens, atvēršanās	0,1 bar
Min. diferenciālais spiediens, aizvēršanās	0,2 bar
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	23 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS