

Sprostvārsts H-QS-4

Daļas numurs: 153462

FESTO

Šis tips ir derīgs vakuūmam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Sprosta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-4
Montāžas tips	Linijas instalācija
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	136 l/min
Darbošanās spiediens	-1 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Anodizēts alumīnijs
Korpusa krāsa	Melns
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Min. diferenciālais spiediens, atvēršanās	0,1 bar
Min. diferenciālais spiediens, aizvēršanās	0,2 bar
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	5,3 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS