



Diferencētā spiediena vārsts LRL-M5-QS-6

Daļas numurs: 153500

FESTO

Bez manometra, ar vīrišķo vītņi un QS spraudņa savienojumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Kontrollera funkcija	Diferencēts spiediens, konstants ar atgriezenisko plūsmu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-6
Montāžas tips	Vītņots
Nomināli atvērtā plūsmas pakāpe	32 l/min
Spiediena kontroles diapazons	2 ... 6 bar
Piegādes spiediens 1 Mpa	0 ... 0,9 MPa
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 9 bar
Piegādes spiediens 1 psi	0 ... 130,5 psi
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pievada aizslēgs	Rievotā skrūve ar sprostuzgriezni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	tieši kontrolēts virzuļa regulators ar caurejošu saspiestā gaisa piegādi
Nomināli noslēgtā plūsmas pakāpe	31 l/min
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	10 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Niķelēts misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vītņes blīvējuma materiāls	PTFE