

Diferencētā spiediena vārsts

LRL-3/8-QS-10

Daļas numurs: 153519

FESTO

Bez manometra, ar vīrišķo vītņi un QS spraudņa savienojumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Kontrollera funkcija	Diferencēts spiediens, konstants ar atgriezenisko plūsmu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-10
Montāžas tips	Vītņots
Nomināli atvērtā plūsmas pakāpe	476 l/min
Spiediena kontroles diapazons	2 ... 6 bar
Piegādes spiediens 1 Mpa	0 ... 0,9 MPa
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 9 bar
Piegādes spiediens 1 psi	0 ... 130,5 psi
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pievada aizslēgs	Rievotā skrūve ar sprostuzgriezni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	tieši kontrolēts virzuļa regulators ar caurejošu saspiestā gaisa piegādi
Nomināli noslēgtā plūsmas pakāpe	423 l/min
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	74 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Niķelēts misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vītņes blīvējuma materiāls	PTFE