

# Iespiežamais/ vītņotais L-veida savienojums QSML-1/16-1/8-U

Daļas numurs: 153908

FESTO

Pagriežams par 360°, viriškā ar ārējo sešstūri.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.

Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Nominālais izmērs	2,5 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	pārklājums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	1
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 10 bar
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspieštais gaiss Vakuums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Pneimatiskais savienojums	NPT1/16-27 priekš cauruļvada, 1/8" ārējais diametrs
Atbrīvošanas gredzena krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	PBT-pastiprināti
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM
Cauruļu blīvējumu materiālu informācija	NBR
Cauruļu iespiļēšanas segmenta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais