

Mini spiediena regulēšanas vārsts LR-3,3

Daļas numurs: 15717

FESTO

Bez apakšējās pamatnes



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	150 l/min
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Korpusa materiāls	POM
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Membrānas regulators ar sekundāro izplūdi
Darbošanās spiediens	10 bar
Operating pressure	145 psi
Max. spiediena histerēze	0,3 bar
Vadības spiediens	8 bar
Pilot pressure	120 psi
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-A TPE-U(PU)