


Grozāmais atloks SUA-25

Daļas numurs: 157321

FESTO

Priekš cilindriem ADVU, AEVU; sakrītoši atbalsta pēdas stiprinājumi
LBN vai LN, LSN.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Izmērs | 25 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -40 ... 90 °C |
| Produkta svars | 45 g |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Stiprinājuma materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Montāžas tapas materiāls | tērauds, galvanizēts |
| Uzmavas materiāls | Atsperu tērauds |
| Gultņa materiāls | Sintētisks |
| Skrūvju materiāls | Galvanizēts tērauds |
| Atslēgas materiāls | Atsperu tērauds |
| Vārpstas materiāls | Tērauds Ar aizsargājošu pārklājumu |