

Kondensāta novadīšana WA-1-B

Daļas numurs: 158497

FESTO

Automātisks



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Montāžas pozīcija	vertikāli +/- 10°
Rokas vadība	Spiedošs
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Ārējs, mehānisks, pilnīgi automatizēts
Izmēritais mainīgais lielums	Iepildīšanas līmenis
Vārsta funkcija	2/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Darbošanās spiediens	4 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Ūdens
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	210 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Kondensāta novadīšanas savienojums	G1/4
Pneimatiskais savienojums	M9
Korpusa materiāls	Misiņš PA