

# Kompaktais cilindrs DMM-16-30-P-A

Daļas numurs: 158516

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, Ar elastīgiem amortizēšanas gredzeniem gala pozīcijās, plašs montāžas iespēju klāsts.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	30 mm
Virzuļa diametrs	16 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	divpusējās darbības
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Profila ķermenis
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Piedziņas stiprinājuma pievilkšanas moments	2,5 Nm +10 %
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem	121 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	104 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	121 N
Montāžas tips	Izvēles ar caurejošo urbumu ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	M5
Vāka materiāls	Misiņš
Blīvējumu materiāls	TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais