



# Apaļais cilindrs EG-2,5-10-PK-2

Daļas numurs: 15884

FESTO

Mikro Pneumatika



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 mm
Virzuļa diametrs	2,5 mm
Amortizēšana	Nav amortizācijas
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Cilindra caurule
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	3,5 ... 7 bar
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,9 N
Teorētiski minimāli iespējamais atsperes atgriešanas spēks	0,5 N
Teorētiski maksimāli iespējamais atsperes atgriešanas spēks	1 N
Produkta svars	2 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Pneimatiskais savienojums	PK-2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Cilindra čaulas materiāls	Niķelēts misiņš