

Savienojošais vads KMP1-02-II-16-X


Daļas numurs: 158992

Produkts tiks atcelts

FESTO

Vads ir pieejams garumos no 1 līdz 99 m.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 300\text{ V}$
Darbības sprieguma diapazons DC	$\leq 250\text{ V}$
Pieļaujamā strāvas slodze	4 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	5 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 70 °C
Elektriskais savienojums	72-kontaktu Spraudņa līgзда
Kabeļa struktūra	80 x 0,75 mm ²
Vada diametrs	24 mm
Montāžas tips	Ar fiksāciju
Materiālu informācija, korpuss	Spiedienliets viegls sakausējums
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PE
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Apsudrabots Vara sakausējums