



# Kompaktais cilindrs ADVU-5/8"- -P-A

Daļas numurs: 160561

FESTO

Priekš tuvuma zodēšanas. Virzuļa kāta gals ar sievišķo vītņi  
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.  
Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	0,04 ... 8 "
Virzuļa diametrs	5/8"
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbības režīms	divpusējās darbības
Virzuļa kāta gals	Sievišķā vītne
Darbošanās spiediens	17,4 ... 145 Psi
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspieštais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-4 ... 176 °F
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,0738 J
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	20 lbf
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	27 lbf
Kustīgā masa ar 0 mm gājiena	0,423 oz
Papildus svars uz gājiena 10 mm	0,529 oz
Pamata svars priekš 0 mm gājiena	3,139 oz
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājiena	0,141 oz
Pneimatiskais savienojums	UNF10-32
Darbības spiediens [psi]	17,4 ... 145 psi
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Dinamisko blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU) NBR
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Cilindra čaulas materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums