


Kompaktais cilindrs ADVU-1"- -P-A

Daļas numurs: 160563

FESTO

Priekš tuvuma zodēšanas. Virzuļa kāta gals ar sievišķo vītņi
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Parauga attēlojums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	0,04 ... 8 "
Virzuļa diametrs	1 "
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbības režīms	divpusējās darbības
Virzuļa kāta gals	Sievišķā vītne
Darbošanās spiediens	14,5 ... 145 Psi
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspīestais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-4 ... 176 °F
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,0738 J
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	56 lbf
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	66 lbf
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	0,917 oz
Papildus svars uz gājienu 10 mm	0,988 oz
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	6,349 oz
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	0,212 oz
Pneimatiskais savienojums	UNF10-32
Darbības spiediens [psi]	14,5 ... 145 psi
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Dinamisko blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU) NBR
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Cilindra čaulas materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums