


Kompaktais cilindrs ADVU-3"- -P-A

Daļas numurs: 160568

FESTO

Priekš tuvuma zodēšanas. Virzuļa kāta gals ar sievišķo vītņi
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.
Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	0,04 ... 16 "
Virzuļa diametrs	3"
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbības režīms	divpusējās darbības
Virzuļa kāta gals	Sievišķā vītne
Darbošanās spiediens	8,7 ... 145 Psi
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspieštais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-4 ... 176 °F
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,5532 J
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	636 lbf
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	678 lbf
Kustīgā masa ar 0 mm gājiena	10,829 oz
Papildus svars uz gājiena 10 mm	5,926 oz
Pamata svars priekš 0 mm gājiena	62,504 oz
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājiena	0,882 oz
Pneimatiskais savienojums	NPT1/8-27
Darbības spiediens [psi]	8,7 ... 145 psi
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Dinamisko blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU) NBR
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums
Cilindra čaulas materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums