

Kompaktais cilindrs ADVULQ-3/4"- -A-P-A

Daļas numurs: 160592


FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, virzuļa kāts aizsargāts pret rotāciju ar vadotnes stieni un skavas plāksni. Virzuļa kāta gals ar vīrišķo vītņi.

Uzgrieznis priekš virzuļa kāta ir iekļauts.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Gājiens | 0,04 ... 8 " |
| Virzuļa diametrs | 3/4 " |
| Amortizēšana | P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Virzuļa kāta gals | Vīrišķā vītne |
| Aizsardzība pret momentu/ vadotne | Kvadrātisks virzuļa kāts |
| Darbošanās spiediens | 14,5 ... 145 Psi |
| Darbošanās paņēmieni | Filtrēts saspieštais gaiss |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -4 ... 176 °F |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens | 141 N |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens | 188 N |
| Kustīgā masa ar 0 mm gājienu | 20 g |
| Papildus svars uz gājienu 10 mm | 6 g |
| Pamata svars priekš 0 mm gājienu | 149 g |
| Pneimatiskais savienojums | UNF10-32 |
| Darbības spiediens [psi] | 14,5 ... 145 psi |
| Pārsega materiālu informācija | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Dinamisko blīvējumu materiālu informācija | TPE-U(PU) NBR |
| Virzuļa kāta materiālu informācija | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Cilindra čaulas materiālu informācija | Kaļamā alumīnija sakausējums |