


Kompaktais cilindrs AEVU-4"- -A-P-A

Daļas numurs: 160619

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, virzuļa kāta gals ar vīrisko vītne.
Uzgrieznis priekš virzuļa kāta ir iekļauts.
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	0,2 ... 1 "
Virzuļa diametrs	4"
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Virzuļa kāta gals	Vīrīškā vītne
Darbošanās spiediens	8,7 ... 145 Psi
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspieštais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-4 ... 176 °F
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	4.516 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	614 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	38 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	2.797 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	40 g
Pneimatiskais savienojums	NPT1/4-18
Darbības spiediens [psi]	8,7 ... 145 psi
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Dinamisko blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU) NBR
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums
Cilindra čaulas materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums