

Kompaktais cilindrs AEVULQ-2"- -A-P-A

Daļas numurs: 160654


FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, virzuļa kāts aizsargāts pret rotāciju ar vadotnes stieni un skavas plāksni. Virzuļa kāta gals ar vīrišķo vītņi.

Uzgrieznis priekš virzuļa kāta ir iekļauts.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	0,2 ... 1 "
Virzuļa diametrs	2"
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Virzuļa kāta gals	Vīrišķā vītne
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	Kvadrātisks virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	11,6 ... 145 Psi
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspiestais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-4 ... 176 °F
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	1.121 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	112 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	16 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	560 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	107 g
Pneimatiskais savienojums	NPT1/8-27
Darbības spiediens [psi]	11,6 ... 145 psi
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Dinamisko blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU) NBR
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums
Cilindra čaulas materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums