



Standarta cilindrs CRDSNU-12- -P-A

Daļas numurs: 160880

FESTO

Korozijas noturīgs,
saskaņā ar DIN ISO 6432, priekš tuvuma zondēšanas, kombinētajā
izpildījumā ar elastīgiem gredzeniem gala pozīcijās.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 ... 200 mm
Virzuļa diametrs	12 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Atbilst standartam	ISO 6432
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspieštais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	51 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	68 N
Papildus svars uz gājienu 10 mm	4,2 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	120 g
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles ar ārējo (vīrišķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	M5
Pārsega materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais