



Apaļais cilindrs CRDG-63- -P-A

Daļas numurs: 160987

FESTO

Korozijas noturīgs,
priekš tuvuma zondēšanas, kombinētajā izpildījumā. Ar elastīgiem
amortizējošiem gredzeniem gala pozīcijās.
Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2012.



Exemplary representation

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 ... 500 mm
Virzuļa diametrs	63 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 6431
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	1.682 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	1.870 N
Papildus svars uz gājienu 10 mm	41 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	2.964 g
Montāžas tips	Izvēles ar ārējo (vīrišķo) vītņi ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums	G3/8
Pārsega materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais