


Leņķveida satvērējs HGW-16-A

Daļas numurs: 161833

FESTO

Pašcentrējošais, var tikt lietots kā iekšējais un ārējais satvērējs, 40° atveres leņķis, ar iespējamu tuvuma pozīcijas zondēšanu.

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	16
Max. aizvietošanas precizitāte	0,2 mm
Max. atvēršanās leņķis	40 deg
Atkārtotības precizitāte, satvērējs	$\leq 0,04$ mm
Satvērēja pirkstu skaits	2
Darbības režīms	divpusējās darbības
Satvērēja funkcija	Leņķis
Konstrukcijas struktūra	Svira
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Max. satvērēja darbošanās frekvence	4 Hz
Min. atvēršanās laiks pie 6 bāriem	25 ms
Min. aizvēršanās laiks pie 6 bāriem	30 ms
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspiestais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Kopējais satveršanas moments pie 6 bar, atverošais	120 Ncm
Kopējais satveršanas moments pie 6 bar, aizverošais	106 Ncm
Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais	31 N
Max. griezes moments uz satvērēju Mx statiskais	0,9 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais	0,3 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais	0,5 Nm
Produkta svars	100 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīško) vītņi
Pneimatiskais savienojums	M3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Pārsega vāka materiālu informācija	POM
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums Cieti anodizēts
Satvērēja žokļu materiālu informācija	Instrumentu tērauds Niķeļa pārklājums