



Leņķveida satvērējs HGW-25-A

Daļas numurs: 161834

FESTO

Pašcentrējošais, var tikt lietots kā iekšējais un ārējais satvērējs, 40° atveres leņķis, ar iespējamu tuvuma pozīcijas zondēšanu.

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Max. aizvietošanas precizitāte	0,2 mm
Max. atvēršanās leņķis	40 deg
Atkārtotības precizitāte, satvērējs	$\leq 0,04$ mm
Satvērēja pirkstu skaits	2
Darbības režīms	divpusējās darbības
Satvērēja funkcija	Leņķis
Konstrukcijas struktūra	Svira
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Max. satvērēja darbošanās frekvence	4 Hz
Min. atvēršanās laiks pie 6 bāriem	50 ms
Min. aizvēršanās laiks pie 6 bāriem	40 ms
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspīestais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Kopējais satveršanas moments pie 6 bar, atverošais	360 Ncm
Kopējais satveršanas moments pie 6 bar, aizverošais	320 Ncm
Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais	54 N
Max. griezes moments uz satvērēju Mx statiskais	1,7 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais	0,6 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais	1,1 Nm
Produkta svars	250 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Pārsega vāka materiālu informācija	POM
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums Cieti anodizēts
Satvērēja žokļu materiālu informācija	Instrumentu tērauds Niķeļa pārklājums