


# Vadotnes elements SPZ-16-25-P-A-KF

Daļas numurs: 162172

Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar 2 virzuļu kātiem (TWIN kamanas), priekš tuvuma zondēšanas.  
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet  
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	25 mm
Regulējams gala pozīcijas diapazons/garums	10 mm
Virzuļa diametrs	16 mm
Piedzīņas elementa darbības režīms	Kamana
Amortizēšana	Pneimatiskā amortizēšana ar fiksētu metālisku atduri
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	180 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	180 N
Pneimatiskais savienojums	M5
Material cover	Kaļamā alumīnija sakausējums
Material seals	NBR
Material housing	Kaļamā alumīnija sakausējums
Material piston rod	Rūdīts tērauds