

Filtrs

LF-1/2-D-5M-MIDI-A

Daļas numurs: 162622

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Filtrācijas pakāpe 5 µm, ar kausa aizsargu un automātisku condensāta novadīšanu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Midi
Sērija	D
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	5 µm
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju
Max. condensāta vērtība	43 cm ³
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Darbošanās spiediens	2 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars	700 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Filtra materiāls	PE
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC