

# Gaisa sagatavošanas bloks FRC-3/4-D-7-MAXI-A

Daļas numurs: 162768

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtra-regulatora-eļļotāja kombinācija, maksimālais izplūdes spiediens 7 bāri, 40 µm filtrs, ar metāla kausa aizsargu.

Ar automātisku kondensāta novadīšanu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums   |
|---|---|
| Izmērs                                    | Maxi  |
| Sērija                                    | D   |
| Pievada aizslēgs                          | Pagriežams kloķis ar aizslēgu   |
| Montāžas pozīcija                         | vertikāle +/- 5°  |
| Kondensāta novadīšana                     | pilnīgi automātisks   |
| Konstrukcijas struktūra                   | Filtrs regulators ar spiediena manometru<br>proporcionālais standarta miglas eļļotājs |
| Max. kondensāta vērtība                   | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Filtrācijas pakāpe                        | 40 µm   |
| Kausa aizsargs                            | Metāla kausa aizsargs   |
| Spiediena manometrs                       | ar spiediena manometru  |
| Darbošanās spiediens                      | 2 ... 12 bar  |
| Spiediena kontroles diapazons             | 0,5 ... 7 bar   |
| Max. spiediena histerēze                  | 0,4 bar   |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 8.500 l/min   |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--]                                    |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 2 - Mainīga korozijas ietekme   |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Vidējā temperatūra                        | -10 ... 60 °C   |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C   |
| Produkta svars                            | 2.390 g   |
| Montāžas tips                             | Līnijas instalācija<br>ar piederumiem   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G3/4  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G3/4  |
| Korpusa materiāls                         | Cinka spiedienlējums  |
| Kolbas materiāls                          | PC  |