


# Smalkais filtrs LFMB-1/2-H-A

Daļas numurs: 162818

FESTO

Ar 1 µm filtra kārtidžu, metāla kausa aizsargs.  
Izņemts, pieejams tikai līdz 2008



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	1 µm
Filtra efektivitāte	99,9999 %
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Diferencētā spiediena displejs	Spiediena manometrs
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 16 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.600 l/min
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspieštais gaiss, 5 µm filtrācija
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	1,5 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	Izvēles Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Filtra materiālu informācija	Bora silikāta šķiedra
Materiālu informācija, korpuss	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	Cinka spiedienlējums