



Smalkā filtra kombinācija LFMBA-1-H-A

Daļas numurs: 162823

FESTO

Mikro filtrs 1 µm priekš iepriekšējas filtrēšanas un mikro filtrs 0.01 µm,
ar metāla kausa aizsargu

Izņemts, pieejams tikai līdz 2008



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Montāžas pozīcija | vertikāle +/- 5° |
| Filtrācijas pakāpe | 0,01 µm |
| Filtra efektivitāte | 99,9999 % |
| Kondensāta novadišana | pilnīgi automātisks |
| Konstrukcijas struktūra | Šķiedru filtrs |
| Diferencētā spiediena displejs | Spiediena manometrs |
| Ieplūdes spiediens 1 | 0 ... 16 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 2.600 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 5 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 5 µm filtrācija |
| Vidējā temperatūra | 1,5 ... 60 °C |
| Atlikušās eļļas sastāvs | 0,01 mg/m ³ |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 6.460 g |
| Montāžas tips | ar piederumiem |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1 |
| Filtra materiālu informācija | Bora silikāta šķiedra |
| Materiālu informācija, korpuss | PA-pastiprināts |
| Kolbas materiālu informācija | Cinka spiedienlējums |