

Spiediena manometrs MA-63-16-1/4-EN


Daļas numurs: 162841

Produkts tiks atcelts

Ar rādītāju bar un psi.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2014. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Indikācijas diapazons [bāri]	0 ... 16 bar
Atbilst standartam	EN 837-1
Spiediena manometra nominālais izmērs	63
Konstrukcijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Inertās gāzes Neitrālie šķidrumi
Darbošanās spiediens	0 ... 16 bar
Mainīgās slodzes faktors	0,66
Mērījumu precizitātes klase	2,5
Aizsardzības klase	IP43
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	Misiņš
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Misiņš
Materiālu informācija, korpuss	ABS
Materiālu informācija, skatlogs	PS
Korpusa krāsa	Melns
Produkta svars	80 g
Piezīme par darba un vadības vidi	Izņemot skābekli Izņemot acetilēnu