



# Palaišanas vārsts PVEL-P-124-HP3

Daļas numurs: 1629205

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	L
Nominālais diametrs DN	54
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Iedarbināšanas tips	pneimatisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Izplūdes gaisa funkcija	nav droselējams
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Vadības gaiss	tiešais
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 50 bar
Vadības spiediens	9 ... 50 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Vidējā temperatūra	5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 50 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES drukāšanas ierīču vadlīnijām
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	6.900 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/2
Vadības gaisa pieslēgvietā 12	G1/4
Vadības gaisa piegāde	ārējais
Virzuļa slīdņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR PE
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums