



Lineārā piedziņa DGPL-1"- -PPV-A-GF-B

Daļas numurs: 162932

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, bez kāta, ar pozitīvi slēdzošu savienojumu starp virzuli un vadotni un regulējamu gala pozīciju amortizāciju abos galos.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 ... 3.000 mm
Virzļa diametrs	1"
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos Amortizators, stingra raksturliktne
Vadotne	Slīdbukšes vadotne
Vadītāja princips	pozitīvi noslēdzošs (slots)
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Amortizācijas garums	18 mm
Pneimatiskais savienojums	NPT1/8-27