


# Moduļa savienotājs PAML-MK-186-HP3

Daļas numurs: 1629377

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	186
Nominālais diametrs DN	54
Sērija	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 50 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Vidējā temperatūra	5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars	1.300 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Moduļa savienotāja materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Skrūvju materiāls	Nerūsējošais tērauds