


Plakanais cilindrs DZF-2 1/2"- -A-P-A

Daļas numurs: 162978

FESTO

Nerotējošs, pozīcijas zondēšanai, ar elastīgiem amortizēšanas gredzeniem gala pozīcijās. Dažādas montāžas iespējas, ar vai bez papildus montāžas komponentēm.



Parauga attēlojums



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Gājiens | 0,04 ... 13 " |
| Virzuļa diametrs | 2 1/2" |
| Max virzuļa kāta leņķiskā novirze +/- | 0,4 deg |
| Amortizēšana | P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Aizsardzība pret momentu/ vadotne | Ovāls virzulis |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 10 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1.682 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 1.870 N |
| Kustīgā masa ar 0 mm gājienu | 337 g |
| Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu | 22 g |
| Papildus svārs uz gājienu 10 mm | 25 g |
| Pamata svārs priekš 0 mm gājienu | 1.379 g |
| Pneimatiskais savienojums | 1/4 NPT |
| Vāka materiāls | Alumīnija spiedienlējums |
| Blīvējumu materiāls | FPM TPE-U(PU) |
| Korpasa materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Virzuļa kāta materiāls | Stiprs tērauda sakausējums |