

Savienojošais vads KMP3-25P-22-X

Daļas numurs: 163971


Produkts tiks atcelts

FESTO

Paredzēts CPV vārstu termināļiem.

Vads ir pieejams garumos no 1 līdz 99 m.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Elektriskais savienojums	Spraudņa līgзда Sub-D 25-kontaktu
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze	3 A
Vada diametrs	12 mm
Kabeļa struktūra	24x0,25
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 80 °C
Materialu piezīme	Atbilst RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Vara sakausējums Apzeltīts