

Klusinātājs U-M3

Daļas numurs: 163978

★ Standarta produktu klāsts

Produkts tiks atcelts

Tiks izņemts no ražošanas. Nelietot jaunos projektos. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Skaņas spiediena līmenis	65 dB(A)
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Pneimatiskais savienojums	M3
Amortizatora ieliktna materiālu informācija	Bronza
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS