


Brīvgaitas elements FLSM-25-L

Daļas numurs: 164231

FESTO

priekš leņķiskās piedziņas DSM.

Pēc pieprasījuma šīs piedziņas var piegādāt ar ATEX sertifikāciju. Dati par "ATEX identifikāciju", "ATEX apkārtējo temperatūru" un "CE uzlīmi" datu lapās attiecas tikai uz piedziņām ar sertifikāciju.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Rotācijas virziens	rotācija pret pulksteni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,98 Nm
Produkta svars	650 g
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Uzmavas materiāls	Rūdīts tērauds
Vārpstas materiāls	Rūdīts tērauds