


Brīvgaitas elements FLSM-40-L

Daļas numurs: 164233

FESTO

priekš leņķiskās piedziņas DSM.

Pēc pieprasījuma šīs piedziņas var piegādāt ar ATEX sertifikāciju. Dati par "ATEX identifikāciju", "ATEX apkārtējo temperatūru" un "CE uzlīmi" datu lapās attiecas tikai uz piedziņām ar sertifikāciju.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Rotācijas virziens	rotācija pret pulksteni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	19,98 Nm
Produkta svars	2.350 g
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Uzmavas materiāls	Rūdīts tērauds
Vārpstas materiāls	Rūdīts tērauds