


Leņķveida spraudņa ligzda PEV-1/4-WD-LED-24

Daļas numurs: 164274

FESTO

priekš spiediena slēdžiem, ar gaismas diodi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 175301-803
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode Zaļa gaismas diode
Montāžas tips	Pievilkts
Kabeļa izeja	Zem leņķa
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	leņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	4
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	4
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Central screw M3
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Saskrūvēts terminālis
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	5
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	5
Darbības sprieguma diapazons DC	15 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	8 A
Vada blīvējošais savienojums	Pg11
Pieļaujamais vada diametrs	4,5 ... 11 mm
Termināļa šķērs griezumam	0,25 ... 1,5 mm ²
Aizsardzības klase	IP65
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 80 °C
Piezīme par apkārtējās vides temperatūru	Note derating
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA6 pastiprinātais
Korpusa krāsa	caurspīdīgs
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš Niķeļa pārklājums galvanizēts