


Gala slēdža piesaiste QH-DR-E-S3-E-SW-B

Daļas numurs: 164854

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	Ieņķisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īssavienojuma stiprums	Nē
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Polaritātes aizsargāts	Nē
Mērīšanas princips	Mehāniskis/elektriskis
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 250 V
Izolējošais spriegums	250 V
Max. izejas strāva	16.000 mA
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Piesārņojuma pakāpe	3
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 85 °C
Elektriskais savienojums	Saskrūvēts terminālis
Vada diametrs	8 ... 13 mm
Vada blīvējošais savienojums	M20
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	EPDM
Piezīme par korpusa vāka materiālu	PC
Piezīme par korpusa ligzdas materiālu	PA
Piezīme par konsoles materiālu	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais