


# Gala slēdža piesaiste QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

Daļas numurs: 164855

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	Ieņķis
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Mērīšanas princips	pneimatisks
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	EPDM
Piezīme par korpusa vāka materiālu	PC
Piezīme par korpusa ligzdas materiālu	PA
Piezīme par konsoles materiālu	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais