

Sprostcilindrs STAF-80-30-P-A-R

Daļas numurs: 164886

FESTO

Ar rullīti un iebūvēt atloka plāksni.

Šo produktu nedrīkst lietot šķidrās vidēs. Iespējama viegla noņemšana no divpusējās darbības cilindra.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	30 mm
Virzuļa diametrs	80 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības grūdošā darbība
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts ar rullīti
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	Saplacināts virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	14.600 N
Pieļaujamais laterālais spēks komutācijas laikā	4.500 N
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Vāka materiāls	Alumīnijs
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Rullīta materiāls	Tērauds