

Sadales modulis FRM-3/8-D-MIDI

Daļas numurs: 164952

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Pneimatiskais kolektors ar 4 savienojumiem.](#)

[Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.](#)

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Sazarošanas modulis
Darbošanās spiediens	0 ... 16 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe galvenajā plūsmas virzienā 1->2	6.700 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	522 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums