



Plakanais cilindrs EZH-10/40-40-A-B

Daļas numurs: 164990

FESTO

Nerotējošs, ar T-rievu priekš SME-8, SMT-8.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	40 mm
Virzuļa diametrs	22 mm Ekvivalentais diametrs
Amortizēšana	Nav amortizācijas
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Konstrukcijas struktūra	Virzulis kvadrātisks virzuļa kāts
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	kvadrātisks virzuļa kāts
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,6 MPa
Darbošanās spiediens	2,5 ... 6 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	205 N
Teorētiski minimāli iespējamais atsperes atgriešanas spēks	18 N
Teorētiski maksimāli iespējamais atsperes atgriešanas spēks	28 N
Produkta svars	242 g
Montāžas tips	ar sānu urbumu
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Vāka materiāls	Alumīnijs
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Virzuļa kāta materiāls	PA-pastiprināts