


# Apakšējā pamatne PAML-CP-90-HP3-G12

Daļas numurs: 1651541

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	90
Nominālais diametrs DN	36
Sērija	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 50 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Vidējā temperatūra	5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars	770 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR
Skrūvju materiāls	Nerūsējošais tērauds