



Uztvērējs SOEG-E-Q30-NS-K-2L

Daļas numurs: 165320

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2020. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Atbilst standartam | EN 60947-5-2 |
| Autorizācija | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE |
| Mērišanas metode | Staru devējs Uztvērējs |
| Gaismas tips | infrasarkan |
| Darba diapazons | 0 ... 6.000 mm |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 55 °C |
| Komutācijas izeja | NPN |
| Komutācijas elementa funkcija | Tumšā komutēšana |
| Max. komutācijas frekvence | 1.000 Hz |
| Max. izejas strāva | 200 mA |
| Sprieguma kritums | 2 V |
| Īssavienojuma stiprums | Pulsējošs |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 10 ... 30 V |
| Atlikuma viļņi | 20 % |
| Tukšgaitas strāva | 30 mA |
| Polaritātes aizsargāts | priekš visiem elektriskajiem savienojumiem |
| Elektriskais savienojums | Kabelis 3-dzīslu |
| Kabeļa garums | 2,5 m |
| Kabeļa izolācijas materiāls | TPE-U(PUR) |
| Izmērs | 30x30x15 mm |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Produkta svars | 85 g |
| Korpusa materiāls | PBT-pastiprināti |
| Darbības statusa displejs | Dzeltena gaismas diode |
| Darbības rezerves displejs | Zaļa gaismas diode |
| Uzstādīšanas opcijas | Potenciometrs |
| Regulēšanas diapazona augšējā robeža | 6.000 mm |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 55 °C |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |