



Gaismas raidītājs- atstarotājs SOEG-RSP-Q30-PS-S-2L

Daļas numurs: 165331

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2020. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Mērišanas metode	Atstarošanas uztveršanas devējs
Gaismas tips	sarkans, polarizēts
Darba diapazons	0 ... 2.000 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 55 °C
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Tumšā komutēšana
Max. komutācijas frekvence	1.000 Hz
Max. izejas strāva	200 mA
Sprieguma kritums	2 V
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Atlikuma viļņi	20 %
Tukšgaitas strāva	25 mA
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	Spraudnis M8x1 3-kontaktu
Izmērs	30x30x15 mm
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Produkta svars	18 g
Korpusa materiāls	PBT-pastiprināti
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Darbības rezerves displejs	Zaļa gaismas diode
Uzstādīšanas opcijas	Potenciometrs
Iestatīšanas diapazona apakšējā robeža	0 mm
Regulēšanas diapazona augšējā robeža	2.000 mm
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 55 °C
Aizsardzības klase	IP65
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme