

Spiediena manometrs MA-40-16-1/8-EN-CT

Daļas numurs: 165866

FESTO

Ar rādītāju bar un psi.
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2010.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Indikācijas diapazons [bāri]	0 ... 16 bar
Atbilst standartam	EN 837-1
Spiediena manometra nominālais izmērs	40
Konstrukcijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Neitrāli šķidrums Neitrālas gāzes Nav skābekļa Nav acetilātu
Darbošanās spiediens	0 ... 16 bar
Mainīgās slodzes faktors	0,66
Mērījumu precizitātes klase	2,5
Aizsardzības klase	IP43
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	Misiņš
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Niķela pārklājums Misiņš
Materiālu informācija, korpuss	ABS
Materiālu informācija, skatlogs	PS
Korpora krāsa	Melns
Produkta svars	60 g