


Spiediena manometrs MA-50-10-1/4-EN-CT

Daļas numurs: 165867

FESTO

Ar rādītāju bar un psi.
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2010.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Indikācijas diapazons [bāri] | 0 ... 10 bar |
| Atbilst standartam | EN 837-1 |
| Spiediena manometra nominālais izmērs | 50 |
| Konstrukcijas struktūra | Bordona caurules spiediena manometrs |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija |
| Darbošanās paņēmieni | Neitrāli šķidrums Neitrālas gāzes Nav skābekļa Nav acetilātu |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 10 bar |
| Mainīgās slodzes faktors | 0,66 |
| Mērījumu precizitātes klase | 2,5 |
| Aizsardzības klase | IP43 |
| Vidējā temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS |
| Savienojuma pozīcija | Aizmugures centrāle |
| Pneimatiskais savienojums | G1/4 |
| Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu | Misiņš |
| Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija | Niķela pārklājums Misiņš |
| Materiālu informācija, korpuss | ABS |
| Materiālu informācija, skatlogs | PS |
| Korpusa krāsa | Melns |
| Produkta svars | 70 g |