


Drošības Sistēma CMGA-B1-M0-L0-A0

Daļas numurs: 1680823

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Drošības funkcija	droša loģikas funkcija Droša momenta atslēgšana (STO) Droša bremzes kontrole (SBC) Droša apture 1 (SS1)
Digitālo loģisko ieeju skaits	14
Veiktspējas līmenis (PL)	līdz pat Kategorijai 4, veiktspējas līmenis e
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 3
Sertifikācijas departaments	TÜV Rheinland
Kļūmes iespējamība stundā [1/h].	3E-09
Pārbaudes testa intervāls	20 a
Digitālās ieejas skaits	6
Digitālās izejas, OSSD savietojamu skaits	8
Digitālās ieejas, nominālais darba spriegums DC	24 V
Digitālās ieejas, nominālā strāva	20 mA
Specifikācija, loģiskā ieeja	bāzēts uz IEC 61131-2
Loģisko ieeju apstrādes lauks	20,4 ... 28,8 V
Digitālās izejas izpildījums	2 impulsu izejas 2 signālu izejas 1 droša releja izeja 2 drošās digitālās izejas
Digitālās izejas, drošo releju izeju skaits	1
Digitālās izejas, nominālais spriegums AC, releju izeja	230 V
Digitālās izejas, nominālais spriegums DC, releju izeja	24 V
Digitālās izejas, releju izejas nominālā strāva	2 A
Digitālās izejas, drošo digitālo izeju skaits	2
Digitālās izejas, drošās digitālās izejas nominālā strāva	250 mA
Digitālās izejas, signāla izeju skaits	2
Digitālās izejas, signālu izejas nominālā strāva	100 mA
Digitālās izejas, impulsu izeju skaits	2
Digitālās izejas, impulsu izejas nominālā strāva	≤ 250 mA
Maksimālā digitālo loģisko izeju strāva	250 mA
Nominālais DC spriegums, loģiskais nodrošinājums	24 V
Pieļaujamais diapazons, loģikas spriegums	-15% - 20%
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Nominālā strāva, loģikas barošana	≤ 2 A
Enerģijas patēriņš 24 V	≤ 2,4 W
Kodētāja spraudņa ieeja, funkcija	Nē
Termināļa šķērsriezums	≤ 1,5 mm ²
Elektriskais savienojums	iespiežams
Attēlošana	Septiņu segmentu displejs LED
Apkalpes elements	Nav
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtojās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 70 °C
Triecienu izturība	saskaņā ar EN 60068-2-29

Pazīme	Lielums
Vibrāciju noturība	saskaņā ar EN 60068-2-6
Produkta svars	300 g
Izmēri B x L x H	45 mm x 115 mm x 100 mm
Montāžas tips	ar augšējo sliedi
Montāžas pozīcija	vertikāle Brīva konvekcija
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES mašīnu direktīvu Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Autorizācija	C-Tick
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS Satur LABS substances