


Paplašināšanas modulis CMGA-E1-CO

Daļas numurs: 1680828

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Loģisko ieeju apstrādes lauks	20,4 ... 28,8 V
Nominālais DC spriegums, loģiskais nodrošinājums	24 V
Pieļaujamais diapazons, loģikas spriegums	-15% - 20%
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Nominālā strāva, loģikas barošana	≤ 2 A
Enerģijas patēriņš 24 V	$\leq 2,4$ W
Kodētāja spraudņa ieeja, funkcija	Nē
Attēlošana	LED
Apkalpes elements	DIP slēdži Rotācijas enkodera slēdzis
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 70 °C
Produkta svars	110 g
Izmēri B x L x H	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
Montāžas tips	ar augšējo sliedi
Montāžas pozīcija	vertikāle Brīva konvekcija
Kopnes savienojums	9-kontaktu Sub-D
Feldbus savienojums	CANopen
Maksimālais Feldbus pārraides ātrums	1 Mbit/s
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS