


# Elektromagnēta magnētiskā spole MSN1W-24AC/12DC

Daļas numurs: 170152

FESTO

Priekš AC sprieguma, bez spraudņa ligzdas.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Min. satveršanas laiks	10 ms
Noslodzes cikls	100 %
Spēka faktors $\cos \{\phi\}$	0,7
Tīnuma raksturlielumu dati	12 V DC: 5 W 24 V AC: 50 Hz, ieslēgšanās jauda 7,5 VA, noturošā jauda 5 VA 24 V AC: 60 Hz, ieslēgšanās jauda 5 VA, noturošā jauda 3,7 VA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	bei 50Hz $\pm 10$ % bei 60Hz -10...+20 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 50 °C
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkta svars	80 g
Elektriskais savienojums	3-kontaktu Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 Iespraužams Pēc DIN EN 175301-803
Montāžas tips	Iespilēts ar noturošo skavu
Korpusa materiāls	PA
Elektriskā kontakta materiāls	Tērauds
Tīnuma materiāls	Varš