


Digitālā ieeja/izeja SPC200-DIO

Daļas numurs: 170179

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Drošinātāja aizsardzība, izeja	Elektronisks Max. atvienošanas strāva: 2A Caur visu izeju kopsummu
Aizsardzība ar drošinātāju devēju barošanas spriegumam	Elektronisks
Reaģēšanas laiks, izeja	1,5 ms
Digitālo izeju skaits	8
Digitālo ieeju skaits	10
Izeju tips	Pēc IEC 61131-2 Pozitīvā loģika (PNP) Elektriskā izolācija
Ieeju tips	Pēc IEC 61131-2 Pozitīvā loģika (PNP) Nav elektroizolācija
Atsaukšanās laiks, ieejas	5 ms
Nominālais darba spriegums, DC izejas	24 V
Devēja barošana	0.5 A no iekšējās barošanas
Strāvas patēriņš, ieeja	8 mA
Strāvu vadošā kapacitāte uz katru izeju	250 mA
Tipiskais strāvas patēriņš, iespraužamais modulis	50 mA
Pieļaujamā sprieguma svārstības izejās	+/- 25 %
Produkta svars	62 g
Elektriskais savienojums, izejas	Termināļa josla 10-kontaktu
Elektriskais savienojums, ieejas	Termināļa josla 12-kontaktu
Uzstādīšanas vieta	No 3 un uz augšu